

ROZWIĄZANIA X-RITE

Ci64

ZASTOSOWANIE

Przenośny spektrofotometr sferyczny do kontroli koloru między partiami.

CECHY I SPECYFIKACJE

- 01** Jednoczesne pomiary SPIN/SPEX i skorelowany połysk.
- 02** Wersje z aperturami 4/8 mm, 14 mm lub UV.
- 03** Zgodny z NetProfiler.

Dane z oferty Zanatto.

<https://www.zanatto.com.br/categoria-produto/xrite/>

KONTAKT Z ZANATTO

Curitiba +55 (41) 3362-1415 | São Paulo +55 (11) 3775-2727

Porto Alegre +55 (51) 3337-7637 | falecom@zanatto.com.br

www.zanatto.com.br